



FORMALUCE RM


« Homme qui court », combo en aluminium moulé sous pression, DEL

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

CARACTÉRISTIQUES

- Montage mural, au plafond ou à la fin
- 3 lentilles interchangeables pour une répartition différente de la lumière
- La technologie DEL haute puissance avec flux lumineux de niveau constant
- Voyant DEL et bouton d'essai intégrés
- Aluminium moulé sous pression logement
- Entrée c.a. bifilaire universelle 120-347 V c.a.
- 4 DEL de 2,5 W 4 000 K
- CSA 22.2 No. 141-15 performances certifiées

DIMENSIONS



TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE

Les versions standard de FORMALUCE sont munies d'un bloc batterie Ni-Cd qui procure une autonomie minimum de 30 minutes en mode de secours. Des batteries Ni-Cd offrant une autonomie de 90 ou 120 minutes sont offertes en option. La température de fonctionnement maximale des batteries est 40°C, le minimum étant 10°C.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

Les indicateurs sont simples à comprendre, similaires à un feu de signalisation. Le test automatique exécute automatiquement des vérifications mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois deux décharges de 30 minutes chacune en l'espace de 24 heures. Ces deux essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la capacité de recharge et décharge de la batterie.

GUIDE DE CLASSIFICATION D'ENTRÉE C.A

| TENSION (C.A.) | PUISSANCE (W) | COURANT NOMINAL (A) |
|----------------|---------------|---------------------|
| 120/277/347 | 6.0/6.5/8.6 | 0.15/0.075/0.10 |

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

L'option OLR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur directionnel, un pictogramme assorti d'un indicateur directionnel vers la gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.



GUIDE DE COMMANDE

FM-RM-PL - - - - -



| SÉRIE | OPÉRATION | SOURCE DE LUMIÈRE | QTÉ FACES | PICTOGRAMME | MONTAGE | OPTIONS |
|----------|-----------|-------------------|---|---|---|---|
| FM-RM-PL | 12-10 | L (DEL) | 1 (Single) 12 (Double) 2U (Universal) | OLR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche) | ³ W (murale sans pavillon) M (universelle murale, plafond ou extrémité) | WW (face blanche, boîtier blanche) BB (face noir, boîtier noir) CC (couleur sur demande – spécifier) BA (fini aluminium brossé) AT (test automatique, SP seulement) WG (protecteur de fil métallique) TP (vis inviolables) PK12 (jeu pour suspendre 12 po) 90MIN (durée d'urgence 90 min) 120MIN (durée d'urgence 120 min) |

NOTE¹: Deux pictogrammes doivent être commandés/spécifiés; ²Spécifier le pictogramme OLR; ³Une face seulement.


SCHEMAS DE DISTRIBUTION DES LENTILLES

(Pourcentage de réflectance : 80/50/20, mesures non à l'échelle)

Plafond Symétrique:



Mur avant:



Mur large:

